




Beépíthető dugó

RSTGB030ALS00.3-03



Felhasználási terület	
Különleges tulajdonságok	Aranyozott érintkező
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	< 600 AC/DC
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-20...100
Védettség	IP 68
Mechanikai adatok	
Súly [g]	36,287
Menetes csatlakozás	M20 x 1,5
Anyagok	sárgaréz nikkelezett
Test kiöntő anyaga	sárgaréz, nikkelezett
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás	
Kábel: 0,3 m, PVC; 3 x 1,5 mm ² / AWG 16	

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x 7/8", egyenes; kódolás: A; öntött test: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott





Beépíthető dugó

RSTGB030ALS00.3-03

Csatlakozás

1	GN
2	BK
3	WH

	Érszínek :
BK =	fekete
GN =	zöld
WH =	fehér