




Beépíthető dugó

RSTGH040ALS00.3-04



1 o-gyűrű

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 250 DC
------------------	-----	----------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...90
------------------------	------	----------

Mechanikai adatok

Súly	[g]	22,68
Menetes csatlakozás		M20
Anyagok		alumínium eloxált 10...20 µm
Test kiöntő anyaga		alumínium, eloxált 10...20 µm

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22
--

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: alumínium, eloxált 10...20 µm





Beépíthető dugó

RSTGH040ALS00.3-04

Csatlakozás

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
WH =	fehér