




Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH040VAS0012E04

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés



Felhasználási terület	
Különleges tulajdonságok	Aranyozott érintkező
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	< 300 AC/DC
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-20...105
Védettség	IP 68
Mechanikai adatok	
Súly [g]	299,371
Méretek [mm]	15 x 15 x 47
Anyagok	PVC
Test kiöntő anyaga	PVC
Hollandi anya anyaga	rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db

E18106



Csatlakozókábel dugaljjal


ADOGH040VAS0012E04

Elektromos csatlakozás

Kábel: 12 m, PVC, szürke, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PVC; záró: rozsdamentes acél (1.4571/316Ti); Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

5: nem használt

Érszínek :

BK = fekete
BN = barna
BU = kék
WH = fehér