


Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH040VAS0060E04



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Aranyozott érintkező

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

< 300 AC/DC

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-20...105

Védettség

IP 68

Mechanikai adatok

Súly

[g]

2100,131

Méretek

[mm]

31 x 14,5 x 31

Anyagok

PVC

Test kiöntő anyaga

PVC

Hollandi anya anyaga

rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db



Csatlakozókábel dugaljjal


ADOAH040VAS0060E04

Elektromos csatlakozás

Kábel: 60 m, PVC, szürke; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PVC; záró: rozsdamentes acél (1.4571/316Ti); Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

5: nem használt

Érszínek :

BK = fekete

BN = barna

BU = kék

WH = fehér