




Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH040VAS0030E04



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok	Aranyozott érintkező	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 300 AC/DC
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...105
Védettség		IP 68
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	1088,621
Méret	[mm]	31 x 14,5 x 31
Anyagok		PVC
Test kiöntő anyaga		PVC
Hollandi anya anyaga		rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH040VAS0030E04

Elektromos csatlakozás

Kábel: 30 m, PVC, szürke; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PVC; záró: rozsdamentes acél (1.4571/316Ti); Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás



5: nem használt

Érszínek :

BK = fekete

BN = barna

BU = kék

WH = fehér