


Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGB030VAS0020E03

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Aranyozott érintkező

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

< 300 AC/DC

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-20...105

Védettség

IP 68

Mechanikai adatok

Súly

[g]

5238,988

Anyagok

PVC

Test kiöntő anyaga

PVC

Hollandi anya anyaga

rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

E18166



Csatlakozókábel dugaljjal


ADOGB030VAS0020E03

Elektromos csatlakozás


Kábel: 20 m, PVC, szürke; 3 x 0,75 mm² / AWG 18

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x 7/8", egyenes; kódolás: A; öntött test: PVC; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás



BK =
GN =
WH =

Érszínek :
fekete
zöld
fehér