




Beépíthető dugalj

RDOGF040MSS00.3-04



1 o-gyűrű



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Védelmi osztály		III
Max. összes áramerhelés	[A]	4
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...100
Védettség		IP 68
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	113,398
Anyagok		ház: sárgaréz nikkelezett; Tömítés: FKM; hollandi anya: sárgaréz nikkelezett
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db



Beépíthető dugalj

RDOGF040MSS00.3-04

Elektromos csatlakozás


Kábel: 0,5 m, PVC, sárga, Ø 4,6 mm; 4 x 0,25 mm² / AWG 24

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A



Csatlakozás



BK =	Érszínek :
BN =	fekete
BU =	barna
WH =	kék
	fehér