




Összekötő kábel

VDOAH040VAS0006E03STGH040VAS

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés



Felhasználási terület	
Különleges tulajdonságok	Aranyozott érintkező
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség	[V] < 300 AC/DC
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet	[°C] -20...105
Védettség	IP 68
Mechanikai adatok	
Súly	[g] 63,503
Anyagok	TPE
Test kiöntő anyaga	TPE
Hollandi anya anyaga	rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db



Összekötő kábel


VDOAH040VAS0006E03STGH040VAS

Elektromos csatlakozás

Kábel: 6 m, PVC, szürke; 3 x 0,34 mm² / AWG 22


Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPE; záró: rozsdamentes acél (1.4571/316Ti); Érintkezők: aranyozott



Elektromos csatlakozás

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPE; záró: rozsdamentes acél (1.4571/316Ti); Érintkezők: aranyozott

