




Beépíthető dugó

RSTGA030ALS00.3-03



1 o-gyűrű

|                          |      |                       |
|--------------------------|------|-----------------------|
| Felhasználási terület    |      |                       |
| Különleges tulajdonságok |      | Aranyozott érintkező  |
| Elektromos adatok        |      |                       |
| Üzemi feszültség         | [V]  | < 250 AC/DC           |
| Környezeti körülmények   |      |                       |
| Környezeti hőmérséklet   | [°C] | -20...80              |
| Védettség                |      | IP 68                 |
| Mechanikai adatok        |      |                       |
| Súly                     | [g]  | 387,821               |
| Menetes csatlakozás      |      | M20 x 1,5             |
| Anyagok                  |      | sárgaréz nikkelezett  |
| Test kiöntő anyaga       |      | sárgaréz, nikkelezett |
| Megjegyzések             |      |                       |
| Csomagolási egység       |      | 1 db                  |

# E18251



## Beépíthető dugó

RSTGA030ALS00.3-03

### Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,3 m, PVC; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> / AWG 22

### Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x 1/2", egyenes; kódolás: C; öntött test: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott



### Csatlakozás

|   |       |
|---|-------|
| 1 | GN    |
| 2 | RD/BK |
| 3 | RD/WH |

|      |            |
|------|------------|
| BK = | Érszínek : |
| GN = | fekete     |
| RD = | zöld       |
| WH = | piros      |
|      | fehér      |