



No scale drawing available

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Aranyozott érintkező

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]

< 250 AC/DC

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]

-20...80

Védettség

IP 68

Mechanikai adatok

Súly [g]

22,68

Menetes csatlakozás

M16 x 1,5

Hollandi anya anyaga

alumínium, eloxált

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

Elektromos csatlakozásKábel: 0,3 m, PVC; 3 x 0,34 mm² / AWG 22**Elektromos csatlakozás - aljzat**

Csatlakozó: 1 x 1/2", egyenes; kódolás: C; záró: alumínium, eloxált; Érintkezők: aranyozott



E18253



Beépíthető dugalj

RSTGA030ALS00.3-03

Csatlakozás

