


Központi elosztó

ZDO6H040MSS0010A09

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...110 AC/DC
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként [A]	4
Max. összes áramterhelés [A]	12

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-15...90
Védettség	IP 67

Mechanikai adatok

Méret [mm]	18 x 54 x 100
Elosztódoboz portjainak száma	6

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------



Központi elosztó

ZDO6H040MSS0010A09

Elektromos csatlakozás

Kábel: 10 m, PUR / PVC; 6 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Elektromos csatlakozás - horony

Csatlakozó: 6 x M12; kódolás: A



Csatlakozás

BN	1 (1...6)
BU	3 (1...6)
GN/YE	5 (1...6)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)
PK	4 (5)
RD	4 (6)

	Érszínek :
BN =	barna
BU =	kék
GN =	zöld
GN/YE =	zöld / sárga
GY =	szürke
PK =	rózsaszín
RD =	piros
WH =	fehér
YE =	sárga