


A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

**Elektromos adatok**

Üzemi feszültség	[V]	< 125 AC / < 150 DC
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként	[A]	4
Max. összes áramterhelés	[A]	4

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-15...90
Védettség		IP 67

Mechanikai adatok

Anyagok	TPU
---------	-----

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------




Y - elosztó

ZDO2H045MSS0010B05

Elektromos csatlakozás

Kábel: 10 m, PUR / PVC, narancs, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Csatlakozás



Érszínek :
BK = fekete
BN = barna
BU = kék
WH = fehér