


A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

**Elektromos adatok**

|                                                    |     |                |
|----------------------------------------------------|-----|----------------|
| Üzemi feszültség                                   | [V] | 10...110 AC/DC |
| Max. áramterhelhetőség<br>modulonként / portonként | [A] | 4              |
| Max. összes áramterhelés                           | [A] | 12             |

**Környezeti körülmények**

|                        |      |          |
|------------------------|------|----------|
| Környezeti hőmérséklet | [°C] | -15...90 |
| Védettség              |      | IP 67    |

**Mechanikai adatok**

|                                  |      |              |
|----------------------------------|------|--------------|
| Méret                            | [mm] | 18 x 54 x 82 |
| Elosztódoboz portjainak<br>száma |      | 4            |

**Megjegyzések**

|                    |  |      |
|--------------------|--|------|
| Csomagolási egység |  | 1 db |
|--------------------|--|------|



## Központi elosztó


ZDO4H040MSS0010A07

### Elektromos csatlakozás

Kábel: 10 m, PUR / PVC; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> + 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>

### Elektromos csatlakozás - horony

Csatlakozó: 4 x M12; kódolás: A



### Csatlakozás

|       |           |   |
|-------|-----------|---|
| BN    | 1 (1...4) | C |
| BU    | 3 (1...4) | C |
| GN/YE | 5 (1...4) | C |
| WH    | 4 (1)     | C |
| GN    | 4 (2)     | C |
| YE    | 4 (3)     | C |
| GY    | 4 (4)     | C |

|         |              |
|---------|--------------|
|         | Érszínek :   |
| BN =    | barna        |
| BU =    | kék          |
| GN =    | zöld         |
| GN/YE = | zöld / sárga |
| GY =    | szürke       |
| WH =    | fehér        |
| YE =    | sárga        |