




Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...110 AC/DC
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként	[A]	4
Max. összes áramterhelés	[A]	12

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-15...90
Védettség		IP 67

Mechanikai adatok

Méret	[mm]	16 x 54 x 127
Elosztódoboz portjainak száma		8

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------


Központi elosztó

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PUR / PVC; 8 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Elektromos csatlakozás - horony

Csatlakozó: 8 x M12; kódolás: A



Csatlakozás

BN	1 (1...8)	C
BU	3 (1...8)	C
GN/YE	5 (1...8)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C
PK	4 (5)	C
RD	4 (6)	C
BK	4 (7)	C
VT	4 (8)	C

	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
GN =	zöld
GN/YE =	zöld / sárga
GY =	szürke
PK =	rózsaszín
RD =	piros
VT =	lila
WH =	fehér
YE =	sárga