


**Elektromos adatok**

Üzemi feszültség	[V]	10...110 AC/DC
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként	[A]	4
Max. összes áramterhelés	[A]	12

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-15...90
Védettség		IP 67

Mechanikai adatok

Méret	[mm]	18 x 54 x 82
Elosztódoboz portjainak száma		4

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------




Központi elosztó

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PUR / PVC; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Elektromos csatlakozás - horony

Csatlakozó: 4 x M12; kódolás: A



Csatlakozás

BN	1 (1...4)	C
BU	3 (1...4)	C
GN/YE	5 (1...4)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C

	Érszínek :
BN =	barna
BU =	kék
GN =	zöld
GN/YE =	zöld / sárga
GY =	szürke
WH =	fehér
YE =	sárga