




Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...110 AC/DC
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként	[A]	4
Max. összes áramterhelés	[A]	12
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-15...90
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Méretek	[mm]	18 x 54 x 100
Elosztódoboz portjainak száma		6
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db



Központi elosztó

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PUR / PVC; 6 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Elektromos csatlakozás - horony

Csatlakozó: 6 x M12; kódolás: A



Csatlakozás

BN	1 (1...6)
BU	3 (1...6)
GN/YE	5 (1...6)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)
PK	4 (5)
RD	4 (6)

	Érszínek :
BN =	barna
BU =	kék
GN =	zöld
GN/YE =	zöld / sárga
GY =	szürke
PK =	rózsaszín
RD =	piros
WH =	fehér
YE =	sárga