




Csatlakozókábel dugóval

ASTGH040MSS0005B04

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: EVC076
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Méretek	[mm]	15 x 15 x 42
Anyagok		TPU
Test kiöntő anyaga		TPU
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db



Csatlakozókábel dugóval

ASTGH040MSS0005B04

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PUR / PVC, narancs, Ø 5 mm; rendkívül rugalmas; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett



Csatlakozás

1	BN
3	BU
4	BK

BK =
BN =
BU =

Érszínek :
fekete
barna
kék