


Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-00-A-V-E1/0,25M

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E20057

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület

Működési elv

Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OKF; OUF

OKF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

8

OUF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

8

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...290

Mechanikai adatok

Száloptika fej kivitel

egyenes

Száloptika fej átmérő

[mm]

1

Száloptikafej hossza

[mm]

5

Teljes hossz

[mm]

250

E20410



Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-00-A-V-E1/0,25M

Minimális hajlítási sugár	[mm]	20
Anyagok	Adapter: ABS	
Fényvezető anyaga	üveg	
Száloptika fej anyaga	rozsdamentes acél (1.4305 / 303)	
Fényvezető burkolat	alumínium	
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	