



A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

No scale drawing available

Felhasználási terület

Működési elv

Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OKF; OUF

OKF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

4

OUF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

4

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-20...80

Mechanikai adatok

Száloptika fej kivitel

egyenes

Száloptika fej átmérő

[mm]

2,4

Teljes hossz

[mm]

800

Anyagok

Adapter: PPE

Fényvezető anyaga

üveg

Száloptika fej anyaga

rozsdamentes acél (1.4305 / 303)

Fényvezető burkolat

PVC

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db