

Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGB030MSS0005E03



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 300 AC/DC
------------------	-----	-------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-30...80
Környezeti hőmérséklet (mozgó)	[°C]	-5...80
Védettség		IP 68

Mechanikai adatok

Súly	[g]	279,3
Méreték	[mm]	26 x 26 x 49,9
Test kiöntő anyaga		TPU
Hollandi anya anyaga		horganyöntvény

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGB030MSS0005E03

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PVC, fekete, Ø 5,2 mm; 3 x 0,75 mm² (24 x Ø 0,2 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x 7/8", egyenes; öntött test: TPU; záró: horganyöntvény



Csatlakozás



BN =	Érszínek :
BU =	barna
GN/YE =	kék
	zöld / sárga