




Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGB030PLS0005E03

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...90
Védettség		IP 68

Mechanikai adatok

Méret	[mm]	26 x 26 x 60
Anyag		TPU
Test kiöntő anyaga		TPU
Hollandi anya anyaga		TPU

Megjegyzések


Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PVC, narancs, Ø 5,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x 7/8", egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: TPU




E20431



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGB030PLS0005E03

Csatlakozás



	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék