

Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-00-A-A-M6/0,4M

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E20055

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület

Működési elv

Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OKF; OUF

OKF

Száloptika érzékelési
távolság

[mm]

40

OUF

Száloptika érzékelési
távolság

[mm]

40

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...290

Mechanikai adatok

Száloptika fej kivitel

egyenes

Száloptika fej menet

M6

Száloptikafej hossza

[mm]

35

Teljes hossz

[mm]

400



Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-00-A-A-M6/0,4M

Minimális hajlítási sugár	[mm]	20
Anyagok		Adapter: ABS
Fényvezető anyaga		üveg
Száloptika fej anyaga		alumínium
Fényvezető burkolat		alumínium
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db