


Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH043MSS0002E04

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E11637

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
--------------------	-----

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...70
------------------------	------	----------

Védettség	IP 67
-----------	-------

Mechanikai adatok

Méret	[mm]	27 x 15 x 39
-------	------	--------------

Anyagok	TPU átlátszó
---------	--------------

Test kiöntő anyaga	TPU, átlátszó
--------------------	---------------

Hollandi anya anyaga	sárgaréz, nikkelezett
----------------------	-----------------------

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	2 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH043MSS0002E04

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PVC, narancs, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU, átlátszó; záró: sárgaréz, nikkelezett



Csatlakozás



BN =	Érszínek : barna
BK =	fekete
BU =	kék
WH =	fehér