




Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-00-P-A-R3/S

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület

Működési elv

adó-vevős érzékelő

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OKF; OUF

OKF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

80

OUF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

80

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-20...80

Mechanikai adatok

Száloptika fej kivitel

derékszögű

Száloptika fej átmérő

[mm]

3

Száloptikafej hossza

[mm]

10

Teljes hossz

[mm]

175; (-5 mm)

Minimális hajlítási sugár

[mm]

20

Anyagok

Adapter: PPE

E20497



Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-00-P-A-R3/S

Fényvezető anyaga	üveg
Száloptika fej anyaga	alumínium
Fényvezető burkolat	PVC
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db