


Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-00-M-V-E3/2,5m

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület

Működési elv

Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OKF; OUF

OKF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

28

OUF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

28

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-20...150

Mechanikai adatok

Száloptika fej kivitel

egyenes

Száloptika fej átmérő

[mm]

3

Száloptikafej hossza

[mm]

10

Teljes hossz

[mm]

2500

Minimális hajlítási sugár

[mm]

20

Fényvezető anyaga

üveg

E20528



Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-00-M-V-E3/2,5m

Száloptika fej anyaga	rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Fényvezető burkolat	fém-szilikon
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db