


Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-00-M-V-M4/1m

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E20533

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület

Működési elv

adó-vevős érzékelő

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OKF; OUF

OKF

Száloptika érzékelési
távolság

[mm]

120

OUF

Száloptika érzékelési
távolság

[mm]

120

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-20...150

Mechanikai adatok

Száloptika fej kivitel

egyenes

Száloptika fej menet

M4

Száloptikafej hossza

[mm]

15

Teljes hossz

[mm]

1000



Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-00-M-V-M4/1m

Minimális hajlítási sugár	[mm]	20
Fényvezető anyaga		üveg
Száloptika fej anyaga		rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Fényvezető burkolat		fém-szilikon
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db