


Szóloptikás adó-vevős érzékelő

FE-00-M-V-R3/2m

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület

Működési elv

adó-vevős érzékelő

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OKF; OUF

OKF

Szóloptika érzékelési távolság

[mm]

96

OUF

Szóloptika érzékelési távolság

[mm]

96

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-20...150

Mechanikai adatok

Szóloptika fej kivitel

derékszögű

Szóloptika fej átmérő

[mm]

3

Szóloptikafej hossza

[mm]

10

Teljes hossz

[mm]

2000

Minimális hajlítási sugár

[mm]

20

Fényvezető anyaga

üveg

E20541



Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-00-M-V-R3/2m

Száloptika fej anyaga	rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Fényvezető burkolat	fém-szilikon
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db