



A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E20129

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

No scale drawing available

Felhasználási terület

Működési elv

adó-vevős érzékelő

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OKF; OUF

OKFSzóloptika érzékelési
távolság

[mm]

120

OUFSzóloptika érzékelési
távolság

[mm]

120

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...290

Mechanikai adatok

Szóloptika fej kivitel

derékszögű

Teljes hossz

[mm]

600

Minimális hajlítási sugár

[mm]

20

Fényvezető anyaga

üveg

Szóloptika fej anyaga

alumínium

Fényvezető burkolat

alumínium

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db