




Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-00-P-A-R3/0,3M

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E20062

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület

Működési elv

adó-vevős érzékelő

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OKF; OUF

OKF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

120

OUF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

120

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-20...80

Mechanikai adatok

Száloptika fej kivitel

derékszögű

Száloptika fej átmérő

[mm]

3

Száloptikafej hossza

[mm]

10

Teljes hossz

[mm]

300

E20550



Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-00-P-A-R3/0,3M

Minimális hajlítási sugár	[mm]	10
Anyagok	Adapter: PPE	
Fényvezető anyaga	üveg	
Száloptika fej anyaga	alumínium	
Fényvezető burkolat	PVC	
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	