



A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

No scale drawing available

Felhasználási terület

Működési elv

Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OKF; OUF

OKFSzáloptika érzékelési
távolság

[mm]

8

OUFSzáloptika érzékelési
távolság

[mm]

8

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-20...150

Mechanikai adatok

Száloptika fej kivitel

derékszögű

Teljes hossz

[mm]

600

Minimális hajlítási sugár

[mm]

20

Fényvezető anyaga

üveg

Száloptika fej anyaga

rozsdamentes acél (1.4305 / 303)

Fényvezető burkolat

fémszilikon

Tartozékok

Szállított tételek

E20103

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db