


Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-00-P-A-R4/0,156 +/-6MM

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E20412

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület

Működési elv

Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OKF; OUF

OKF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

40

OUF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

40

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-20...80

Mechanikai adatok

Száloptika fej kivitel

derékszögű

Száloptika fej átmérő

[mm]

4

Száloptikafej hossza

[mm]

10

Teljes hossz

[mm]

156; (-6 mm)



Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-00-P-A-R4/0,156 +/-6MM

Minimális hajlítási sugár	[mm]	20
Anyagok	Adapter: PPE	
Fényvezető anyaga	üveg	
Száloptika fej anyaga	alumínium	
Fényvezető burkolat	PVC	
Tartozékok		
Szállított tételek	E20103	
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	