


Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-30-N-V-M8

Kifutó termék



Felhasználási terület

Működési elv

Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OIF

OIF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

70

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-20...80

Mechanikai adatok

Súly

[g]

113,6

Száloptika fej kivitel

egyenes

Száloptika fej menet

M8

Teljes hossz

[mm]

600

Minimális hajlítási sugár

[mm]

30

Szálalrendezés



Fényvezető anyaga

üveg

Száloptika fej anyaga

rozsdamentes acél (1.4305 / 303)

Fényvezető burkolat

Vitalon

E20575



Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-30-N-V-M8

Tartozékok

Szállított tételek

hatlapú anyák: 2 x M8

fogazott alátétek: 2

recézett anya: 1 x M30

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db