

## Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-30-P-A-R6/1,2M

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



## Felhasználási terület

Működési elv

adó-vevős érzékelő

## Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OIF

## OIF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

288

## Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-20...80

## Mechanikai adatok

Száloptika fej kivitel

derékszögű

Teljes hossz

[mm]

1200

Minimális hajlítási sugár

[mm]

30

Anyagok

Adapter: PA

Fényvezető anyaga

üveg

Száloptika fej anyaga

alumínium

Fényvezető burkolat

PVC

## Tartozékok

Szállított tételek

rögzítőbilincs:, E10221

# E20581



## Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-30-P-A-R6/1,2M

### Megjegyzések

|                    |      |
|--------------------|------|
| Csomagolási egység | 1 db |
|--------------------|------|