




Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-11-E-A-M3/F1x1/1m

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület

Működési elv

adó-vevős érzékelő

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OBF

OBF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

200

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...70

Mechanikai adatok

Száloptika fej kivitel

egyenes

Száloptika fej menet

M3

Száloptikafej hossza

[mm]

20

Teljes hossz

[mm]

1000

Minimális hajlítási sugár

[mm]

30

Fényvezető anyaga

PMMA

Száloptika fej anyaga

alumínium

Fényvezető burkolat

PE

E20602



Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-11-E-A-M3/F1x1/1m

Tartozékok

Tartozékok (választható)

Vágószerszám száloptikához:, E20600

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db