
E20632

Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-11-E-A-M6/F2x1/1m

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés



Felhasználási terület		
Működési elv		Tárgyreflexiós optikai érzékelő
Érzékelési tartomány		
Érzékelési távolság erősítővel		OBF
OBF		
Száloptika érzékelési távolság	[mm]	70
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...70
Mechanikai adatok		
Száloptika fej kivitel		egyenes
Száloptika fej menet		M6
Száloptikafej hossza	[mm]	35
Teljes hossz	[mm]	1000
Minimális hajlítási sugár	[mm]	30
Fényvezető anyaga		PMMA
Száloptika fej anyaga		alumínium
Fényvezető burkolat		PE

E20632

Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-11-E-A-M6/F2x1/1m

Tartozékok	
Tartozékok (választható)	Vágószerszám száloptikához:, E20600
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db