


Beépíthető dugó

ADAPTER PLUG US-100

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------------------	-----	---------------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...85
------------------------	------	----------

Védettség		IP 67
-----------	--	-------

Mechanikai adatok

Súly	[g]	0,013
------	-----	-------

Menetes csatlakozás		M16
---------------------	--	-----

Anyagok		sárgaréz nikkelezett
---------	--	----------------------

Test kiöntő anyaga		sárgaréz, nikkelezett
--------------------	--	-----------------------

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,065 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: sárgaréz, nikkelezett





Beépíthető dugó

ADAPTER PLUG US-100

Csatlakozás

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
WH =	fehér