




Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH080MSS0002B08



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Árnyékolt vezeték
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 60 AC/DC
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...85
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	125,5
Méretek	[mm]	14,5 x 14,5 x 43,9
Anyagok		TPU
Test kiöntő anyaga		TPU
Hollandi anya anyaga		horganyöntvény, nikkelezett
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db



Csatlakozókábel dugaljjal


ADOGH080MSS0002B08

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PUR, fekete, árnyékolt; 7 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: horganyöntvény, nikkelezett



Csatlakozás

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	screen

színek DIN 47100
szerint

Érszínek :

BN =	barna
BU =	kék
GN =	zöld
GY =	szürke
PK =	rózsaszín
WH =	fehér
YE =	sárga
screen =	árnyékolás