




Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH043MSS0002F04

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E10912
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Méretek	[mm]	27 x 15 x 39
Anyagok		TPU átlátszó
Test kiöntő anyaga		TPU, átlátszó
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, tapadásmentes bevonat
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	2 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH043MSS0002F04

Elektromos csatlakozás


Kábel: 2 m, PVC, narancs, Ø 4,8 mm; sugárhálós; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU, átlátszó; záró: sárgaréz, tapadásmentes bevonat



Csatlakozás



BK =	Érszínek :
BN =	fekete
BU =	barna
WH =	kék
	fehér