


Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-11-EPA-M3/F1x0,5/2M

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E20750

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



1 hajlítható

Felhasználási terület

Működési elv

adó-vevős érzékelő

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OB50; OBF; OO50

OB50

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

60

OBF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

130

OO50

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

160

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...70

Mechanikai adatok

Súly

[g]

0,038

Száloptika fej kivitel

hajlítható

Teljes hossz

[mm]

2000

Minimális hajlítási sugár

[mm]

15

Szálalrendezés



Magátmérő

[mm]

0,5

Anyagok

menet: sárgaréz fehérbronz bevonatú

Fényvezető anyaga

PMMA

Száloptika fej anyaga

rozsdamentes acél (1.4301 / 304)

Fényvezető burkolat

PE

E20751



Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-11-EPA-M3/F1x0,5/2M

Tartozékok	
Szállított tételek	hatlapú anyák: 4 x M3
	fogazott alátétek: 4
	Adapter: OBF
	Adapter: OOF
Tartozékok (választható)	Vágószerszám száloptikához:, E20600
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db