

E20773



Akril száloptika tekercsen

ACRYLIC FIBRES ON REEL 20 M



Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-30...70
------------------------	------	----------

Mechanikai adatok

Súly	[g]	335,1
Teljes hossz	[mm]	20000; (konfekcionálható)
Minimális hajlítási sugár	[mm]	30
Szálelrendezés		●
Fényvezető átmérő	[mm]	1
Külső átmérő	[mm]	2,2
Fényvezető anyaga		PMMA
Fényvezető burkolat		PE

E20773



Akril száloptika tekercsen

ACRYLIC FIBRES ON REEL 20 M

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db