



A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

No scale drawing available

**Felhasználási terület**

Működési elv

adó-vevős érzékelő

**Érzékelési tartomány**

Érzékelési távolság erősítővel

OBF

OBF

Száloptika érzékelési  
távolság

[mm]

200

**Környezeti körülmények**

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...70

**Mechanikai adatok**

Száloptika fej kivitel

egyenes

Teljes hossz

[mm]

2000

Minimális hajlítási sugár

[mm]

30

Fényvezető anyaga

PMMA

Száloptika fej anyaga

alumínium

Fényvezető burkolat

PE

**Tartozékok**

Tartozékok (választható)

Vágószerszám száloptikához; E20600

**Megjegyzések**

Csomagolási egység

1 db