



Szóloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-00-M-V-R4/1m

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E20495

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

No scale drawing available

Felhasználási terület

Működési elv

Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OKF; OUF

OKF

Szóloptika érzékelési
távolság

[mm]

40

OUF

Szóloptika érzékelési
távolság

[mm]

40

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-20...150

Mechanikai adatok

Szóloptika fej kivitel

derékszögű

Teljes hossz

[mm]

1000

Minimális hajlítási sugár

[mm]

20

Fényvezető anyaga

üveg

Szóloptika fej anyaga

rozsdamentes acél (1.4305 / 303)

Fényvezető burkolat

fémszilikon

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db