


Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-00-P-A-M4

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület

Működési elv

Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OKF; OUF

OKF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

20

OUF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

20

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-20...80

Mechanikai adatok

Száloptika fej kivitel

egyenes

Száloptika fej menet

M4

Teljes hossz

[mm]

600

Minimális hajlítási sugár

[mm]

20

Anyagok

Adapter: ABS

Fényvezető anyaga

üveg

E20835



Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-00-P-A-M4

Száloptika fej anyaga	alumínium
Fényvezető burkolat	PVC
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db