


Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-50-V-V-E4,7



Felhasználási terület

Működési elv

Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OBF; ODF; OMF

OBF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

150

ODF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

1

OMF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

175

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-58...315

Mechanikai adatok

Súly

[g]

112,5

Száloptika fej kivitel

egyenes

Száloptika fej átmérő

[mm]

4,7

Teljes hossz

[mm]

900

Szálalrendezés



Fényvezető anyaga

üveg

Száloptika fej anyaga

rozsdamentes acél (1.4305 / 303)

Fényvezető burkolat

rozsdamentes acél (1.4305 / 303)

E20841



Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-50-V-V-E4,7

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------