


Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-50-V-V-M5/16/2M

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület

Működési elv

adó-vevős érzékelő

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

ODF; OMF

ODF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

4

OMF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

1000

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-58...315

Mechanikai adatok

Száloptika fej kivitel

egyenes

Teljes hossz

[mm]

2000

Minimális hajlítási sugár

[mm]

19

Fényvezető anyaga

üveg

Száloptika fej anyaga

rozsdamentes acél (1.4305 / 303)

Fényvezető burkolat

rozsdamentes acél (1.4305 / 303)

E20977



Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-50-V-V-M5/16/2M

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------