



A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

No scale drawing available

Felhasználási terület

Működési elv

adó-vevős érzékelő

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OBF

OBF

Szálóptika érzékelési
távolság

[mm]

110

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-58...315

Mechanikai adatok

Szálóptika fej kivitel

egyenes

Szálóptika fej átmérő

[mm]

8

Teljes hossz

[mm]

900

Minimális hajlítási sugár

[mm]

19

Fényvezető anyaga

üveg

Szálóptika fej anyaga

rozsdamentes acél (1.4305 / 303)

Fényvezető burkolat

rozsdamentes acél (1.4305 / 303)

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db