




Prizma tükröreflexiós lézeres érzékelőkhöz

REFLECTOR LASER TS-10



1 M3 8 mm mélység

Felhasználási terület

Kivitel kerek, lézer reflex-fénysorompókhoz, M3

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C] -10...60

Mechanikai adatok

Súly [g] 2,3

Méreték [mm] Ø 10 / L = 6

Fényvisszaverő felület [mm] Ø 8

Anyagok csavar: rozsdamentes acél (1.4401 / 316); rugós tárcsa: rozsdamentes acél (1.4401 / 316); Csavaranya: rozsdamentes acél (1.4401 / 316); előlap: PMMA; alaplapp: ABS

Megjegyzések

Csomagolási egység 1 db