


Prizma tükröreflexiós lézeres érzékelőkhöz

REFLECTOR LASER TS-11X11



1 M3 8 mm mélység

Felhasználási terület

Kivitel szögletes, lézer reflex-fénysorompókhoz, M3

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C] -10...60

Mechanikai adatok

Súly [g] 2,6

Méretek [mm] 11 x 11 x 6

Fényvisszaverő felület [mm] 9 x 9

Anyagok csavar: rozsdamentes acél (1.4401 / 316); rugós tárcsa: rozsdamentes acél (1.4401 / 316); Csavaranya.: rozsdamentes acél (1.4401 / 316); előlap: PMMA; alaplap: ABS

Megjegyzések

Csomagolási egység 1 db