


Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-00-P-A-M6



Felhasználási terület

Működési elv

Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Alkalmazás

Ipari területeken való alkalmazásokhoz

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

330

OKF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

40

OOF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

200

OUF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

40

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-20...80

Mechanikai adatok

Súly

[g]

42,5

Száloptika fej kivitel

egyenes



Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-00-P-A-M6

Száloptika fej menet	M6
Száloptikafej hossza [mm]	25
Teljes hossz [mm]	600; (+20 mm)
Minimális hajlítási sugár [mm]	20
Szálelrendezés	ⓘ
Fényvezető anyaga	üveg
Száloptika fej anyaga	alumínium
Fényvezető burkolat	PVC

Tartozékok

Szállított tételek	hatlapú anyák: 2 x M6, rozsdamentes acél
	fogazott alátétek: 2
	recézett anya: 1 x M11

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------