


Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-00-P-A-E3



Felhasználási terület

Működési elv

Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Alkalmazás

Ipari területeken való alkalmazásokhoz

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OKF; OUF; OOF

OKF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

40

OOF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

200

OUF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

40

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-20...80

Mechanikai adatok

Súly

[g]

46

Száloptika fej kivitel

egyenes

Száloptika fej átmérő

[mm]

3

Száloptikafej hossza

[mm]

25



Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-00-P-A-E3

Teljes hossz	[mm]	600
Minimális hajlítási sugár	[mm]	20
Szálelrendezés		①
Anyagok		Adapter: PPE
Fényvezető anyaga		üveg
Száloptika fej anyaga		alumínium
Fényvezető burkolat		PVC
Tartozékok		
Szállított tételek		E20105
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db